

## XB5AA55

Harmony komplett műanyag nyomógomb, Ø22, visszatérő, 1NO+1NC, sárga



### Fő jellemzők

|                                  |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékválaszték                  | Harmony XB5R                                                                                                                                                                              |
| Termék vagy alkatrész típusa     | Nyomógomb                                                                                                                                                                                 |
| Készülék rövid neve              | XB5DD                                                                                                                                                                                     |
| Külső tokozat anyaga             | Műanyag<br>Sötétszürke műanyag                                                                                                                                                            |
| Fej típusa                       | Szabványos                                                                                                                                                                                |
| Rögzítőperem anyaga              | Műanyag                                                                                                                                                                                   |
| Szerelési átmérő                 | 22,5 mm                                                                                                                                                                                   |
| Minimális rendelési mennyiség    | 1                                                                                                                                                                                         |
| Jelzőegység fej                  | Kerek                                                                                                                                                                                     |
| Kezelő típusa                    | rugós                                                                                                                                                                                     |
| Kezelőprofil                     | Sárga sülyesztett, jelöletlen                                                                                                                                                             |
| Érintkezők típusa és összetétele | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                               |
| Érintkezők működése              | Lassan bontó                                                                                                                                                                              |
| Csatlakozás típusa               | Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> kábelvéggel<br>megfelel IEC 60947-1<br>Csavaros csatlakozás, 1 x 0,25...1 x 0,34 mm <sup>2</sup><br>kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1 |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                   |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magasság                                          | 42 mm                                                                                                                                                                                         |
| Szélesség                                         | 30 mm                                                                                                                                                                                         |
| Mélység                                           | 52 mm                                                                                                                                                                                         |
| Végpontok leírása ISO n°1                         | (21-22)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                        |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben           | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m                                                                                                                                                            |
| Érintkezők használata                             | Szabványos érintkezők                                                                                                                                                                         |
| Pozitív nyitás                                    | Van megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz                                                                                                                                                       |
| Üzemi mozgás                                      | 1,5 Mm (NC változó elektromos állapot)<br>2,6 Mm (NO változó elektromos állapot)<br>4,3 mm (összes úthossz)                                                                                   |
| Üzemelési erő                                     | 3,5 N NC változó elektromos állapot<br>3,8 N NO változó elektromos állapot                                                                                                                    |
| Mechanikai tartósság                              | 10000000 ciklus                                                                                                                                                                               |
| Meghúzási nyomaték                                | 0,8...1,2 N.m megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                            |
| Csavarfej alakja                                  | Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó<br>Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó<br>Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó<br>Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó |
| Érintkezők anyaga                                 | Ezüst ötvözet (Ag/Ni)                                                                                                                                                                         |
| Rövidzárlat-védelem                               | 10 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991                                                                                                                                          |
| [Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram | 10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991                                                                                                                                                              |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség              | 600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság           | 6 kV megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                                     |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [le] névleges üzemi áram               | 3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991<br>6 A -125...180 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991<br>0,1 A -600 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991<br>0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991<br>0,55 A -125 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991<br>1,2 A -600 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Elektromos élettartam                  | 1000000 Ciklus AC-15: B300, 2 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991: K. függelék<br>1000000 Ciklus AC-15: B300, 3 A -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991: K. függelék<br>1000000 Ciklus AC-15: B300, 4 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991: K. függelék<br>1000000 Ciklus DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991: K. függelék<br>1000000 ciklus DC-14, 0,5 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991: K. függelék |
| Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4 | $\Lambda < 10\exp(-6) \cdot 5 \text{ V és } 1 \text{ mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5}$<br>$\Lambda < 10\exp(-8) \cdot 17 \text{ V és } 5 \text{ mA érintkezésben megfelel IEC 60947-5-5}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Készülék bemutatása                    | Komplett termék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Szigetelő sapka                        | Nem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Customizable                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Belső rendelési azonosító              | XB5AACUST04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kompatibilitási kód                    | XB5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Környezet

|                                             |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Védőkezelés                                 | TH kérésre                                                                                                                                                            |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C                                                                                                                                                           |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -40...70 °C                                                                                                                                                           |
| Tűlfeszültségi kategória                    | II. osztály megfelel IEC 60536                                                                                                                                        |
| IP védettségi szint                         | IP669 megfelel MSZ EN 60529<br>IP671<br>IP69K<br>IP69K kettős szigetelés                                                                                              |
| NEMA védettségi szint                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                    |
| IK védettségi fok                           | IK03 conforming to IEC 50102                                                                                                                                          |
| Szabványok                                  | IEC 60947-5-1/1991<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508-CM<br>IEC 60947-5-5<br>JIS C 4520<br>JIS C8201-2-2                                                     |
| Terméktanúsítványok                         | UL listed[RETURN]GOST[RETURN]RMRoS[RETURN]BV[RETURN]DNV-GL[RETURN]LROS (függőben)[RETURN]CSA-Ex                                                                       |
| Rezgési ellenállás                          | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6                                                                                                        |
| Útésállóság                                 | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 3,5 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 5,5 cm   |
| 1. csomag hossza                     | 8,8 cm   |
| 1. csomag súlya                      | 45,0 g   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S02      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 50       |
| 2. csomag magassága                  | 15,0 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 30,0 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 40,0 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 2,597 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                                                 | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                              |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                       |
| Mérgező nehézfémektől mentes                                   | Igen                                                                                                                                                              |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet                                            | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                                                                            |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>                                                                                                                                              |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                                                                                                      |
| Körkörösségi profil                                            | <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>                                                                                                            |
| WEEE                                                           | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|