

XVBC6B7

Harmony XVB Ø70 fényoszlop fénymodul,
villanó 5J, fehér, 24VAC/DC



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVB Universal
Termék vagy alkatrész típusa	Jelzőlámpa
Jelző- vagy fényoszlop típusa	Világító egység
Jelzés típusa	Villanó világító blokk
Szerelési átmérő	70 mm
Komponens neve	XVBC
Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Fényforrás	Integrált villanó kisülőcső, tiszta
Izzótípus	Villanó kisülési cső
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V AC SELV
Villanó energia	5 J

Kiegészítő jellemzők

Összeszerelés	Ügyfél szerelvény 5 egységig
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás, <= 1 x 1,5 mm ² kábelvéggel
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V megfelel IEC 60947-1
Névleges feszültségkorlát	0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
Áramfelvétel	< 350 mA DC elkülönítetlen < 550 mA AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel IEC 60947-1
Villanási frekvencia	1 Hz
Megvilágítás intenzitása	13 cd
CAD teljes szélesség	70 mm
CAD teljes magasság	157 mm
CAD teljes mélység	70 mm
Nettó súly	0,295 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 142[RETURN]JUL 508, 212533 sz. fájl
Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	I osztály támogató csövön megfelel IEC 61156-5 II osztály bázisegységen megfelel IEC 61156-5
IP védettség szint	IP65 XVBZ0 szerelőalapon megfelel MSZ EN 60529 IP669 bázisegységen megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettség szint	Type 4X megfelel UL94 (anyag V0) (beltéri)

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,8 cm
1. csomag szélessége	19,2 cm
1. csomag hossza	8,0 cm
1. csomag súlya	298,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	3,992 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.


Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Indicator Bank with "Flash" Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.



- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit XVBC***, to be ordered separately
- (3) "Flash" unit

Number of illuminated or audible signalling units other than "flash" tube	b in mm	b in in.
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06