

## XVBL1B6

Harmony XVB Ø70 fényoszlop, villogó, LED,  
kék 24VAC/DC



### Fő jellemzők

|                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Termékválaszték                         | Harmony XVB Universal                                                         |
| Termék vagy alkatrész típusa            | Teljes készüléktest / érintkező blokk                                         |
| Jelző- és fényoszlop típusa             | Alapegység Ø 16 vagy 22 mm furat<br>Világító egység                           |
| Jelzés típusa                           | Villanó világító blokk                                                        |
| Szerelési átmérő                        | 70 mm                                                                         |
| Komponens neve                          | XVBL                                                                          |
| Anyag                                   | Üvegszál-erősítésű 6-os poliamid: alapváz<br>Polikarbonát + 20% FG: merülőcső |
| Fényforrás                              | Beépített LED, kék                                                            |
| Izzótípus                               | Védett LED                                                                    |
| [Us] névleges<br>betáplálási feszültség | 24 V AC SELV                                                                  |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Csatlakozás típusa                      | Csavaros csatlakozás, <= 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> kábelvéggel |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség    | 250 V megfelel IEC 60947-1                                   |
| Névleges feszültségkorlát               | 0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991                    |
| Áramfelvétel                            | < 47 mA AC SELV                                              |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 4 kV megfelel IEC 60947-1                                    |
| Villanási frekvencia                    | 1 Hz                                                         |
| CAD teljes szélesség                    | 70 mm                                                        |
| CAD teljes magasság                     | 139 mm                                                       |
| CAD teljes mélység                      | 70 mm                                                        |
| Végpontok leírása ISO n°1               | (GND)GROUND<br>(COM-1)PW                                     |
| Nettó súly                              | 0,28 kg                                                      |

### Környezet

|                                             |                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szennyezettségi fok                         | 2                                                                                               |
| Terméktanúsítványok                         | CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 142[RETURN]JUL 508, 212533 sz.<br>fájl                       |
| Szabványok                                  | IEC 60947-5-1/1991                                                                              |
| Védőkezelés                                 | TC/TH                                                                                           |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C                                                                                     |
| Elektromos sokk elleni védelem osztálya     | I osztály támogató csövön megfelel IEC 61156-5<br>II osztály bázisegységen megfelel IEC 61156-5 |
| IP védettségi szint                         | IP65 XVBZ0 szerelőalapon megfelel MSZ EN 60529<br>IP669 bázisegységen megfelel MSZ EN 60529     |
| NEMA védettségi szint                       | Type 4X megfelel UL94 (anyag V0) (beltéri)                                                      |

## Csomagolási egység

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1       |
| 1. csomag magassága                  | 8,0 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 8,0 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 14,5 cm |
| 1. csomag súlya                      | 280,0 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03     |
| Egységek száma 2. csomagban          | 18      |
| 2. csomag magassága                  | 30,0 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 30,0 cm |
| 2. csomag hossza                     | 40,0 cm |
| 2. csomag súlya                      | 5,5 kg  |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                               |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                                           |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                          |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                                                            |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                    |
| Körkörösségi profil           | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia


|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

---

Illuminated Beacon for BA 15d Bulb or LED

---

Dimensions



## Illuminated Beacon

### Wiring Diagram

