

XVLA235

Harmony XVLA Ø8 LED-es jelzőlámpa, sárga
24VDC



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVM
Termék vagy alkatrész típusa	Bal ajtó
Komponens neve	XVL
Szerelési átmérő	8 mm
Fényforrás	Bevont LED
Fénytömb színe	Sárga
Védelem típusa	Beépített varisztorral Integrált hővédelem
[Us] névleges tápfeszültség	24 V
IP védettségi szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529 (XVLZ911 tömítéssel) IP65 megfelel NF C 20-010 1. függelék (XVLZ911 tömítéssel) IP40 megfelel MSZ EN 60529 IP40 megfelel NF C 20-010 1. függelék

Kiegészítő jellemzők

Tápáramkör típusa	DC elkülönítetlen
Csatlakozás típusa	Címke forrasztott csatlakozókhoz: 2,8 x 0,5 mm Címke forrasztott csatlakozókhoz
Áramfelvétel	18 mA
[Ui] névleges szigetelési feszültség	50 V megfelel IEC 60947-1
Izzó élettartama	100000 óra
Maximális üzemi feszültség	0,8...1,1 Un
Végpontok leírása ISO n°1	(X1-X2)PL
Magasság	10 mm
Szélesség	10 mm
Mélység	36 mm
Nettó súly	0,003 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	CSA-Ex[RETURN]UL-Aex
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Túlfeszültségi kategória	I. osztály megfelel IEC 60536 I. osztály megfelel NF C 20-040

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,0 cm
1. csomag szélessége	1,0 cm
1. csomag hossza	4,2 cm

1. csomag súlya	3,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2.csomag magassága	3,0 cm
2. csomag szélessége	13,0 cm
2. csomag hossza	14,0 cm
2. csomag súlya	34,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	100
3.csomag magassága	15,0 cm
3. csomag szélessége	15,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	484,0 g

Kínálat fenntarthatósága


Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

LED Pilot Light

Dimensions




- (1) Tags for Faston connectors or soldered connections
e panel thickness: 1 to 8 mm/0.03 to 0.31 in.

C		Ø	
mm	in.	mm	in.
34	1.34	10	0.39

LED Pilot Light

Panel Drilling



Ø min		G min		H min	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
8.2	0.32	10.5	0.41	10.5	0.41