

## XVMB2RAGHSB

Harmony XVM Ø45 komplett fényoszlop,  
folytonos zöld-piros-sárga, 250mm tartócsöves,  
24VAC/DC



### Fő jellemzők

|                                      |                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékválaszték                      | Harmony XVP                                                                                                                                                                                   |
| Termék vagy alkatrész típusa         | Pratic emelő                                                                                                                                                                                  |
| Jelző- vagy fényoszlop típusa        | 3 világítóegység                                                                                                                                                                              |
| Komponens neve                       | XVM                                                                                                                                                                                           |
| Fényforrás                           | Zöld super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés<br>Narancs super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés<br>Vörös super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés |
| Világításblokk színe                 | Piros/narancs/zöld                                                                                                                                                                            |
| [Us] névleges betáplálási feszültség | 24 V AC SELV                                                                                                                                                                                  |
| Jelzőoszlop alaptípusa               | Alaplap berregő nélkül                                                                                                                                                                        |
| Szerelési mód                        | Vízszintes                                                                                                                                                                                    |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Készlet tartalma                        | Alapegység<br>Alumínium támasztócső<br>Műanyag szerelőlemez<br>Fedél      |
| Szerelési átmérő                        | 45 mm                                                                     |
| Csatlakozás típusa                      | Hajlított sorkapocs, 1 x 0,34...1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 10) |
| Jelölés                                 | CE                                                                        |
| Rögzítő tartó                           | Alumínium csővezeték                                                      |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség    | 250 V megfelel IEC 60947-1                                                |
| Névleges feszültségkorlát               | 0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991                                 |
| Áramfelvétel                            | 43 mA mellett acél                                                        |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 4 kV megfelel IEC 60947-1                                                 |

### Környezet

|                                             |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP védettségi szint                         | IP54 vízszintes helyzet megfelel MSZ EN 60529                                                                   |
| Terméktanúsítványok                         | CCC                                                                                                             |
| Szabványok                                  | IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1/1991                                                                               |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -25...70 °C                                                                                                     |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -10...50 °C                                                                                                     |
| Túlfeszültségi kategória                    | II. osztály megfelel IEC 60947-1<br>II. osztály megfelel IEC 60947-5-1/1991<br>II. osztály megfelel IEC 61156-5 |
| Védőkezelés                                 | TC/TH                                                                                                           |

## Csomagolási egység

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1       |
| 1. csomag magassága                 | 7,8 cm  |
| 1. csomag szélessége                | 8,5 cm  |
| 1. csomag hossza                    | 63,4 cm |
| 1. csomag súlya                     | 510,0 g |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                               |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                                           |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                          |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                                                            |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                    |
| Körköröségi profil            | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |


## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light with Fixing Base for Mounting on Horizontal Support (Support Tube + Plastic Fixing Plate)

Dimensions

Below drawing shows a tower light with 3 illuminated stages. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b1 dimension.



(1) Base unit with or without buzzer.

| Number of illuminated units | b1 in mm | b1 in in. |
|-----------------------------|----------|-----------|
| 1 unit                      | 356      | 14.02     |
| 2 units                     | 421      | 16.57     |
| 3 units                     | 486      | 19.13     |
| 4 units                     | 551      | 21.69     |

---

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light

---

Wire Colors

4th illuminated unit: yellow wire

3rd illuminated unit: green wire

2nd illuminated unit: white wire

1st illuminated unit: blue wire

Common: black wire

Buzzer (if integrated in base unit): grey wire