

XVMC33

Harmony XVM Ø45 fényoszlop világító egység
izzó nélkül, BA15d, zöld, 230VAC/DC



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVP
Termék vagy alkatrész típusa	Jelzőlámpa
Jelző- vagy fényoszlop típusa	Világító egység
Komponens neve	XVM
Fényforrás	Izzólampát nem tartalmaz, zöld
Izzótípus	Izzó mellett BA 15d alap Super bright LED Villanó kisülési cső
[Us] névleges betáplálási feszültség	<= 230 V AC SELV

Kiegészítő jellemzők

Szerelési átmérő	45 mm
Összeszerelés	Ügyfél szerelvény
Maximális teljesítmény disszipáció [W]	5 W
Csatlakozás típusa	Csavaros bekötések, 1 x 0,325 mm ²
Jelölés	CE
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V megfelel IEC 60947-1
Névleges feszültségkorlát	0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel IEC 60947-1
Fénysűrűség	650 cd/m ²
CAD teljes szélesség	47 mm
CAD teljes magasság	65 mm
CAD teljes mélység	47 mm
Nettó súly	0,04 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	CCC
Szabványok	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1/1991
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-10...50 °C
IP védettségi szint	IP40 tetszőleges pozíció (kivéve függőleges) megfelel MSZ EN 60529 IP43 függőleges helyzet megfelel MSZ EN 60529
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	I osztály alumínium csőszerelvény megfelel IEC 60947-1 I osztály alumínium csőszerelvény megfelel IEC 60947-5-1/1991 I osztály alumínium csőszerelvény megfelel IEC 61156-5 II osztály alapszerelvény megfelel IEC 60947-1 II osztály alapszerelvény megfelel IEC 60947-5-1/1991 II osztály alapszerelvény megfelel IEC 61156-5
Védőkezelés	TC/TH

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,100 cm
1. csomag szélessége	6,800 cm
1. csomag hossza	10,400 cm
1. csomag súlya	45,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	25
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	15,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	1,433 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.


Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Customer Assembled Tower Light

Dimensions

Below drawing shows a tower light with 3 illuminated stages. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.



- (1) Cover (included with base unit XVMC21/C29•)
- (2) Illuminated unit
- (3) Base unit XVMC21 (without buzzer) or XVMC29• (with buzzer), to be ordered separately
- (4) Fixing base XVMZ0•/Z0•T, to be ordered separately

Number of illuminated units (ref. 2)	b in mm	b in in.
1	127	5.00
2	192	7.56
3	257	10.12
4	322	12.68
5	387	15.24