

XVR3M03S

Harmony XVR forgófényű jelzőegység, LED-es, Ø100, IP23, zöld, berregővel, 100-230VAC



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVR Application
Termék vagy alkatrész típusa	Jelzőfény
Készülék rövid neve	XVS
Jelző- vagy fényoszlop típusa	LED egység
Hangjelzés	Áramszaggató egység: 70...90 dB 20 °C-on
Szerelési átmérő	100 mm
Fényforrás	LED, zöld
Készülék alkalmazás	Automatikus töltés érzékelés Buldózer Emelővilla

Kiegészítő jellemzők

Jelzés típusa	Forgás Villogó Villanó világító blokk
Összeszerelés	Készre szerelt
Anyag	PC (polycarbonate): lencsék PBT (polibutilén-tereftalát) + PC (polikarbonát): test EPDM gumi: alaplap
[Us] névleges betáplálási feszültség	100...240 V AC
[Ue] névleges üzemi feszültség	90...264 V AC
Indítási áram	0,5 A
Teljesítmény W-ban	3,2 W
Jelölés	CE
Szerelési irány	Oszlop beltéri Oldalsó beltéri Inverz beltéri Oszlop kültéri
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály
Áramfelvétel	500 mA
Hosszúság	100 mm
Szélesség	100 mm
Magasság	139 mm
Nettó súly	0,538 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	CCC
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...70 °C
Relatív páratartalom	35...85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás	4.9 m/s ² (oldalsó) 4.9 m/s ² (inverz) 4.9 m/s ² (oszlop)
IP védettségi szint	IP23 (oldalsó) IP23 (inverz) IP23 (oszlop)


Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	13,5 cm
1. csomag szélessége	13,85 cm
1. csomag hossza	18,5 cm
1. csomag súlya	679,0 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	6,684 kg

Kínálat fenntarthatósága


Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Dimensions




Panel Cut-out


Straight wiring



Side wiring



Wiring Diagram



- (1) Green
- (2) Red
- (3) Yellow
- (4) Black
- (5) White
- (6) LED
- (7) Buzzer
- (8) Com
- (9) Fuse(Rated Current>2A)