

XVSV7BBP

Harmony XVSV DIN72 (72x72 mm) elektromos hangjelző, szerkeszthető jelzés, PNP, 12-24VDC, fekete



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVS Application
Termék vagy alkatrész típusa	Szerkeszthető elektronikus riasztás
Jelző- vagy fényoszlop típusa	Hangjelző egység
Készülék rövid neve	XVSZ

Kiegészítő jellemzők

Szín	Sötétszürke
Bemenet típusa	Bit: 6 csatornás bemenet Bináris: 63 csatornás bemenet
Összeszerelés	Készre szerelt
Anyag	PC (polycarbonate): test PC (polycarbonate): hátsó rész Átlátszó műanyag: homloklap Neoprén
Jelölés	CE
Tűlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel EN/IEC 61204
Rögzítés	75 mm szimmetrikus DIN sín
[Us] névleges betáplálási feszültség	12...24 V DC elkülönítetlen
[Ue] névleges üzemi feszültség	10...30 V DC
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V
Indítási áram	30 A
Tartozék biztosíték névleges értéke	1 A
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	2,5 kV megfelel IEC 60947-1
Teljesítmény W-ban	1,8 W
Áramfelvétel	75 mA -24 V DC elkülönítetlen
Szorítócsatlakozási kapacitás	<= 1 x 1,5 mm ²
Készülék alkalmazás	Prisma alkalmazás Csomagológép Alszámlázás
Szerelési átmérő	80 mm
Szélesség	80 mm
Magasság	80 mm
Mélység	24,9 mm
Nettó súly	0,142 kg

Környezet

Diszkrét kimenet típusa	PNP
Jelzés típusa	Állítható hang
Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-10...55 °C
Szennyezettségi fok	2
Relatív páratartalom	35...85 % kondenzáció nélkül
Rezgési ellenállás	7 mm
IP védettségi szint	Panel szerelése: IP65 megfelel EN/IEC 60529 Vízakna fedél: IP20
Zajszint	0...89 dB (vizuális) -1 m


Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	11,5 cm
1. csomag szélessége	13,0 cm
1. csomag hossza	7,0 cm
1. csomag súlya	318,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	3,635 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	160
3. csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	40 cm
3. csomag hossza	80 cm
3. csomag súlya	75,88 kg

Kínálat fenntarthatósága


Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Dimensions



(t) : Waterproof rubber (1.6 mm / 0.06 in.)


Panel Cut Dimensions



(1) Installation panel


A	B	C
68 +0.5/0 mm (2.68 +0.0197/0 in.)	68 +0.5/0 mm (2.68 +0.0197/0 in.)	1...4 mm (0.04...0.15 in.)

Wall Mount Dimensions



(1) Installation panel

Wiring Diagram



- (1) Green
- (2) Yellow
- (3) Brown
- (4) Blue
- (5) Purple
- (6) Gray
- (7) Black
- (8) Red
- (9) Fuse (Rated current: 1 A)