

Termékadatlap

Jellemzők

ZA2BG4

Harmony XA2 Kulcsos kapcsolófej 2állású, rögzített, XAC függőkapcsolóhoz



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa	Öntapadó alap
Komponens neve	ZA2
Termék kompatibilitása	XACA

Kiegészítő jellemzők

Nettó súly	0,042 kg
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe	Fekete
Jelölés	Jelöletlen
Szerelési hely	Szekrény alaplemeze Szekrény elülső része
Minimális rendelési mennyiség	1

Környezet

Szabványok	IEC 60947-5-1/1991 CSA C22.2 No 14 UL 508-CM IEC 60204-32
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Rezgési ellenállás	15 gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	100 m/s² megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Tűlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi fok	IP65 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok	IK08 conforming to IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,0 cm
1. csomag szélessége	3,0 cm
1. csomag hossza	6,0 cm
1. csomag súlya	49,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	6,0 cm
2. csomag szélessége	24,0 cm
2. csomag hossza	18,0 cm
2. csomag súlya	497,0 g

3. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 3. csomagban	50
3.csomag magassága	15,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	2,788 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen