

Termékadatlap

Jellemzők

ZA2BS934

Harmony XA2 Vészgomb fej piros kulcsos
átm:30mm, XAC függőkapcsolóhoz



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XAL
Termék vagy alkatrész típusa	Jelzőlámpa fej
Minimális rendelési mennyiség	1

Kiegészítő jellemzők

Termék kompatibilitása	XACA..
Szerelési hely	Szekrény elülső része
Túlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 61156-5
Nettó súly	0,06 kg
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe	Vörös
Jelölés	Jelöletlen

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Szabványok	UL 508-CM EN/IEC 60947-7-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész EN/IEC 60204-32
Rezgési ellenállás	15 gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,200 cm
1. csomag szélessége	5,200 cm
1. csomag hossza	10,100 cm
1. csomag súlya	71,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	6,500 cm
2. csomag szélessége	15,000 cm
2. csomag hossza	18,000 cm
2. csomag súlya	722,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 3. csomagban	40
3. csomag magassága	15,000 cm

3. csomag szélessége	15,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	3,027 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen