


## ZB4BV3

Harmony fém jelzőlámpa BA9s izzós blokk  
rögzítő aljzattal, 120VAC



### Fő jellemzők

|                                      |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékválaszték                      | Harmony XB4R                                                                                                                                  |
| Termék vagy alkatrész típusa         | Teljes készüléktest / világító blokk                                                                                                          |
| Készülék rövid neve                  | ZB4F                                                                                                                                          |
| Rögzítőperem anyaga                  | Zamak                                                                                                                                         |
| Minimális rendelési mennyiség        | 1                                                                                                                                             |
| Csatlakozás típusa                   | Csavaros csatlakozás, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ kábelvéggel<br>Csavaros csatlakozás, $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ kábelvég nélkül |
| Fényforrás                           | Izzó                                                                                                                                          |
| Izzó foglalat                        | BA 9s                                                                                                                                         |
| Világító blokk betáplálása           | Beépített transzformátoron át 1,2 VA 6 V                                                                                                      |
| [Us] névleges betáplálási feszültség | 110...120 V AC -50/60 Hz                                                                                                                      |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD teljes szélesség                    | 30 mm                                                                                                                                                                                         |
| CAD teljes magasság                     | 47 mm                                                                                                                                                                                         |
| CAD teljes mélység                      | 60 mm                                                                                                                                                                                         |
| Végpontok leírása ISO n°1               | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                                     |
| Nettó súly                              | 0,13 kg                                                                                                                                                                                       |
| Meghúzási nyomaték                      | 0,8...1,2 N.m megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                            |
| Csavarfej alakja                        | Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó<br>Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó<br>Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó<br>Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség    | 600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 6 kV megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                                     |
| Jelzés típusa                           | Folyamatos                                                                                                                                                                                    |
| Blokk szerelése                         | Mellső szerelésű                                                                                                                                                                              |
| Elektromos felpítés kódja               | P4<br>M9                                                                                                                                                                                      |
| Készülék bemutatása                     | Alap részegységek                                                                                                                                                                             |

### Környezet

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Védőkezelés                                 | TH kérésre                   |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C                  |
| Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez | -40...55 °C                  |
| Elektromos sokk elleni védelem osztálya     | I osztály megfelel IEC 60536 |
| IP védettség szint                          | IP20                         |

|                     |                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szabványok          | IEC 60947-5-1/1991<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C 4520<br>IEC 60947-5-5<br>UL 508-CM<br>IEC 60947-6-1<br>JIS C8201-2-2                                    |
| Terméktanúsítványok | LROS (függőben)[RETURN]UL<br>listed[RETURN]BV[RETURN]GOST[RETURN]CSA-Ex[RETURN]DNV-GL                                                                                 |
| Rezgési ellenállás  | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6                                                                                                        |
| Ütésállóság         | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

### Csomagolási egység

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1        |
| 1. csomag magassága                 | 3,4 cm   |
| 1. csomag szélessége                | 5,4 cm   |
| 1. csomag hossza                    | 8,8 cm   |
| 1. csomag súlya                     | 129,0 g  |
| 2. csomag-csomagolási egység típusa | S02      |
| Egységek száma 2. csomagban         | 50       |
| 2. csomag magassága                 | 15 cm    |
| 2. csomag szélessége                | 30 cm    |
| 2. csomag hossza                    | 40 cm    |
| 2. csomag súlya                     | 6,732 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                |  <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                             |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                                           |
| Higanymentes                  | Igen                                                                                                                                                              |
| Kínai RoHS rendelet           |  <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                        |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  <a href="#">Igen</a>                                                          |
| Környezetvédelmi közzététel   |  <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                  |
| Körköröségi profil            |  <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>                        |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |


### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

---

Dimensions

---



Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

| Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board                                                                                                                                                                                                                                       | Connection by Faston Connectors |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| <p>(1) Diameter on finished panel or support</p> <p>(2) 40 mm min. / 1.57 in. min.</p> <p>(3) 30 mm min. / 1.18 in. min.</p> <p>(4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm <math>^{+0.4}_0</math> / 0.88 in. <math>^{+0.016}_0</math>)</p> <p>(5) 45 mm min. / 1.78 in. min.</p> <p>(6) 32 mm min. / 1.26 in. min.</p> |                                 |