

ZB5AC680

Harmony műanyag durva környezeti
nyomógomb fej, Ø22, visszatérő, kék



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész típusa	Választókapcsoló fej
Készülék rövid neve	ZB5F
Külső tokozat anyaga	Fekete műanyag
Fej típusa	Szabványos
Szerelési átmérő	22 mm
Minimális rendelési mennyiség	1
Jelzőegység fej	Kerek
Kezelő típusa	rugós
Kezelő kiegészítő információ	Függőleges szerelés Vízszintes szerelés

Kiegészítő jellemzők

CAD teljes szélesség	37 mm
CAD teljes magasság	18,5 mm
CAD teljes mélység	37 mm
Nettó súly	0,024 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben	90 Pa -82,5 °C
Kezelőprofil	Kék sülyesztett, jelöletlen
Mechanikai tartósság	10000000 ciklus
Elektromos felpítés kódja	C1 esetén <9 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű C2 esetén <9 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű C11 esetén <3 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű C15 esetén <1 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű SF1 esetén <3 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű SR1 esetén <3 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető
Készülék bemutatása	Alapelem

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-40...70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529 IP69K kettős szigetelés IP671
NEMA védettségi szint	NEMA 4 megfelel UL 508-CM NEMA 13 NEMA 12
IK védettségi fok	IK03 conforming to IEC 62262
Szabványok	UL 508-CM IEC 60947-1 IEC 60947-5-1/1991 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A
Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]CE[RETURN]CSA-Ex

Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,400 cm
1. csomag szélessége	10,700 cm
1. csomag hossza	14,500 cm
1. csomag súlya	25,000 g


Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	 Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia


Garancia	18 months
----------	-----------

Dimensions




Installation on Flat Surface

Without Protective Guard



(1) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3_0^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88_0^{+0.016}$)

With Protective Guard



(1) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3_0^{+0.4}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88_0^{+0.016}$)

Electrical Composition Corresponding to Code C1



Electrical Composition Corresponding to Code C2




Electrical Composition Corresponding to Codes C9, C11, SF1 and SR1




Electrical Composition Corresponding to Code C15


1 N/O



1 N/C



1 N/O + N/C or 1 N/O + N/O or 1 N/C + N/C



Legend

Single contact



Double contact



Light block



Possible location

