

Termékadatlap

Jellemzők

ZD4PA22

Harmony XD4 fém joytick fej, Ø22, 2 irányú, visszatérő, 54mm hosszú kar



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB4R
Termék vagy alkatrész típusa	Kulcsos választókapcsoló fej
Készülék rövid neve	ZB4F
Külső tokozat anyaga	Króm bevont fém
Szerelési átmérő	22 mm
Minimális rendelési mennyiség	1
Jelzőegység fej	Kerek
Kezelő típusa	Nulla helyzetbe rugós
Kezelőprofil	54 mm hosszú működtető kar
Kezelő utasítás információ	2 irány

Kiegészítő jellemzők

Nettó súly	0,022 kg
Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben	7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Kezelő helyzet információ	3 pozíció
Mechanikai tartósság	1000000 ciklus
Készülék bemutatása	Alapelem

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	-25...70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	I osztály megfelel IEC 60536
IP védettségi szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint	NEMA 13 NEMA 4X
IK védettségi fok	IK03 conforming to IEC 50102
Szabványok	IEC 60947-6-1 IEC 60947-1 UL 508-CM JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-1/1991 JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok	DNV-GL[RETURN]UL listed[RETURN]BV[RETURN]LROS (függőben) [RETURN]CSA-Ex[RETURN]GOST
Rezgési ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,4 cm
1. csomag szélessége	3,6 cm
1. csomag hossza	5,4 cm
1. csomag súlya	60,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	55
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	3,65 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------