



Fő jellemzők

Termékválaszték	Asfora
Termékcsalád	Asfora
Termék vagy alkatrész típusa	Keret
Sorolás száma	4-es sorolás
Telepítési irány	Vízszintes
A csomagolás típusa	Tasakos
Színárnyalat	Bronz
Anyag	ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Magasság	83 mm

Kiegészítő jellemzők

Felületkezelés	Fényes
IP védettségi fok	IP20
Szélesség	296 mm
Mélység	9 mm
Kiálló mélység	9 mm
Nettó súly	0,024 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,000 cm
1. csomag szélessége	9,000 cm
1. csomag hossza	30,000 cm
1. csomag súlya	39,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	75
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,287 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	600
3. csomag magassága	45,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	38,296 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen

Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre