



Presentazione

Gamma prodotto	Acti 9
Gamma	Acti9
Nome prodotto	Acti 9 iCM
Tipo prodotto	Selettore
Nome dispositivo	iCMV
Applicazione	Selettore voltmetro
Tensione nominale di impiego [Ue]	< 440 V CA 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	10 A
Corrente nominale di impiego [Ie]	10 A
Tipo di comando	Manovra rotativa 7 posizioni
Marcatura	L3L1 - L2L3 - L1L2 - 0 - L1N - L2N - L3N
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN
Passo 9 mm	4
Altezza	60 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	75 mm
Durata meccanica	2000000 cicli
Durata elettrica	1000000 cicli
Connessioni - morsetti	Morsetti viti imperdibili - <= 1,5 mm ²

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-3
Grado di protezione IP	IP66 Lato frontale: IP20 morsetti:
Temperatura ambiente operativa	-20...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	8,000 cm
Confezione 1: peso	76,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	80
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,636 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------