



Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti9 IHH
Nome dispositivo	IHH
Tipo prodotto	Interruttore orario meccanico
Numero di vie	1
Funzione disponibile	Commutazione orario manuale

Caratteristiche tecniche

Applicazione	Edificio
Tipo di carico	Tubo fluorescente compensato in parallelo 5 x 58 W 4,7 µF Tubo fluorescente compensato in parallelo 7 x 40 W 7 µF Tubo fluorescente compensato in parallelo 2 x 100 W 18 µF Lampada alogena 230 V CA 1000 W Lampada alogena 230 V CA 1000 W Lampada fluocompatta 700 VA Lampada fluorescente compatta 150 W Lampada LED < 2 W 30 W Lampada LED > 2 W 300 W
Durata del ciclo	7 giorni
Massimo numero di commutazioni	42 on - 42 off
Durata intervallo minimo	2 h
Tipo di regolazione	Commutazione orario manuale
Precisione di misura	+/-1 s/giorno 20 °C
Potenza assorbita W	0,5 W
Massima corrente di commutazione	16 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0,6
Tensione nominale di impiego [Ue]	230...240 V CA a 50...60 Hz
Durata batteria	10 anni
Tempo di backup	Durata 150 h e salvataggio programma
Installazione	Guida DIN
Passo 9 mm	2
Colore	Bianco (RAL 9003)
Connessioni - morsetti	Morsetti a vite
Larghezza	18 mm
Altezza	90 mm
Profondità	66 mm
Peso prodotto	0,101 kg

Ambiente

Temperatura ambiente operativa	-10...50 °C
Grado di protezione IP	Morsetti: IP20 B

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,0 cm
Confezione 1: larghezza	7,0 cm
Confezione 1: profondità	10,0 cm
Confezione 1: peso	89,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	9,452 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------