



### Presentazione

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Range of product     | Acti9                         |
| Nome prodotto        | Acti9 IH                      |
| Nome dispositivo     | IH                            |
| Tipo prodotto        | Interruttore orario meccanico |
| Numero di vie        | 1                             |
| Funzione disponibile | Commutazione orario manuale   |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazione                      | Edificio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo di carico                    | Tubo fluorescente compensato in parallelo 5 x 58 W 4,7 µF<br>Tubo fluorescente compensato in parallelo 7 x 40 W 7 µF<br>Tubo fluorescente compensato in parallelo 2 x 100 W 18 µF<br>Lampada alogena 230 V CA 1000 W<br>Lampada alogena 230 V CA 1000 W<br>Lampada fluocompatta 700 VA<br>Lampada fluorescente compatta 150 W<br>Lampada LED < 2 W 30 W<br>Lampada LED > 2 W 300 W |
| Durata del ciclo                  | 24 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Massimo numero di commutazioni    | 48 on - 48 off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durata intervallo minimo          | 15 min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo di regolazione               | Commutazione orario manuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Precisione di misura              | +/-1 s/giorno 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Potenza assorbita W               | 0,5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Massima corrente di commutazione  | 16 A - 250 V CA pf = 1<br>4 A - 250 V CA pf = 0,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 230 V CA a 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Installazione                     | Guida DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Passo 9 mm                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Colore                            | Bianco (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Connessioni - morsetti            | Morsetti a vite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Larghezza                         | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Altezza                           | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Profondità                        | 66 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso prodotto                     | 0,097 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Ambiente

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente operativa | -25...50 °C      |
| Grado di protezione IP         | Morsetti: IP20 B |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 2,100 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,100 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,900 cm  |
| Confezione 1: peso               | 82,0 g    |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 100       |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 8,695 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                 |
| Regolamento REACH           | <a href="#"> Dichiarazione REACH</a>                  |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                                |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                     |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>        |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#"> Sì</a>                                   |
| Informazioni ambientali     | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>      |
| Profilo di circolarità      | <a href="#"> Informazioni Sulla Fine Della Vita</a> |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|