



Presentazione

Gamma	Acti9
Nome dispositivo	iCI
Tipo prodotto	Impulse counter
Compatibilità gamma	Prisma Prisma P porta Prisma Prisma G porta
Tipo di misura	Numero di impulsi
Tipo di visualizzazione	Elettromeccanico 7 cifre
Valore max misurato	9999999

Caratteristiche tecniche

Visualizzazione scala completa	9999999
Durata impulso	50 ms
Tempo tra 2 impulsi	50 ms
Reset	Senza
Tensione alimentazione nominale [Us]	230 V CA a 50/60 Hz
Potenza assorbita in VA	0,15 VA
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN

Ambiente

Passo 9 mm	4
Larghezza	36 mm
Altezza	90 mm
Profondità	67 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,0 cm
Confezione 1: larghezza	7,4 cm
Confezione 1: profondità	9,0 cm
Confezione 1: peso	93,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	72
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	7,111 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------