

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

# 16013

## Scala amperometro analogico AMP (72x72) - 1.3In - 0..600 A



### Presentazione

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Gamma prodotto                     | PowerLogic      |
| Nome prodotto                      | AMP             |
| Tipo prodotto                      | Dial            |
| Rapporto trasformatore di corrente | 600/5           |
| Tipo di scala                      | 62 mm oltre 90° |
| Installazione                      | Lato anteriore  |

### Caratteristiche tecniche

|                |          |
|----------------|----------|
| Tipo di misura | Corrente |
| Scala          | 0-600 A  |

### Ambiente

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 72 mm |
| Larghezza  | 72 mm |
| Profondità | 75 mm |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 0,2 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 8,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 7,5 cm   |
| Confezione 1: peso               | 8,0 g    |
| Unità di misura confezione 2     | BB1      |
| Numero di unità per confezione 2 | 10       |
| Confezione 2: altezza            | 8,7 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 8,5 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 8,7 cm   |
| Confezione 2: peso               | 112,0 g  |
| Unità di misura confezione 3     | S03      |
| Numero di unità per confezione 3 | 100      |
| Confezione 3: altezza            | 30,0 cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 3: peso               | 1,607 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                     |
| REACH senza SVHC            | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                                   |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                      |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|