



### Presentazione

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Range of product              | Acti9                  |
| Tipo prodotto                 | Contatto aperto/chiuso |
| Nome dispositivo              | NO e NC                |
| Composizione contatti segnale | 1 NA + 1 NC            |
| Passo 9 mm                    | 1                      |

### Caratteristiche tecniche

|                        |   |
|------------------------|---|
| Installazione          | Fisso   |
| Installazione          | Guida DIN   |
| Altezza                | 89 mm   |
| Larghezza              | 18 mm   |
| Profondità             | 65 mm   |
| Connessioni - morsetti | Morsetto a pinza2 cavi 1 mm <sup>2</sup> - flessibile<br>Morsetto a pinza2 cavi 2,5 mm <sup>2</sup> - flessibile<br>Morsetto a pinza2 cavi 1 mm <sup>2</sup> - rigido |

### Ambiente

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Norme di riferimento           | CEI EN 60947-5-1  |
| Certificazioni prodotto        | SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]DEMKO[RETURN]CEBEC |
| Tropicalizzazione              | 2 conforme a CEI EN 60947-5-1                             |
| Umidità relativa               | 95 % a 55 °C  |
| Temperatura ambiente operativa | -20...60 °C   |
| Temperatura di stoccaggio      | -40...80 °C   |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 6,6 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 1,2 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,0 cm  |
| Confezione 1: peso               | 43,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1     |
| Numero di unità per confezione 2 | 10      |
| Confezione 2: altezza            | 9,5 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 10,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 15,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 486,0 g |
| Unità di misura confezione 3     | S03     |
| Numero di unità per confezione 3 | 100     |
| Confezione 3: altezza            | 30,0 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,0 cm |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Confezione 3: profondità | 40,0 cm  |
| Confezione 3: peso       | 5,389 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>  |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì  |
| Senza mercurio                   | Sì  |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>  |
| Profilo di circolarità           | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio  |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|