



### Presentazione

Gamma	ComPacT
Gamma prodotto	"ComPacT NS630b...1600 new generation" "ComPacT NS1600b...3200 new generation"
Nome dispositivo	MX
Tipo prodotto	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di apertura Sganciatore voltmetrico istantaneo
Tipo di controllo	Standard
Tensione di comando [Uc]	277 V CA 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fisso
Compatibilità gamma	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200

### Caratteristiche tecniche

Operating threshold	0,7...1,1 Un apertura
Tempo di risposta	50 ms +/- 10 % per Compact NS630b...1600 50 ms +/- 10 % per Compact NS1600b...3200 55 ms +/- 10 % per Masterpact NT 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW
Potenza di mantenimento alimentazione	4,5 VA
Accessori / categoria accessori	Ricambio per Masterpact NT Ricambio per Masterpact NW Ricambio per "ComPacT NS630b...1600 new generation" Ricambio per "ComPacT NS1600b...3200 new generation"

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6 cm
Confezione 1: larghezza	3,5 cm
Confezione 1: profondità	8 cm
Confezione 1: peso	152 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	9 cm
Confezione 2: larghezza	13 cm
Confezione 2: profondità	18,5 cm
Confezione 2: peso	1,574 kg
Unità di misura confezione 3	BB1
Numero di unità per confezione 3	10
Confezione 3: altezza	9 cm
Confezione 3: larghezza	13 cm
Confezione 3: profondità	18,5 cm
Confezione 3: peso	1,574 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------