



Presentazione

Gamma	Mureva
Tipo prodotto	Spina
Nome dispositivo	Mureva plug
Categoria spina, presa	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	2P+T
Tipo di rete	CA
Presa standard	Industriale

Caratteristiche tecniche

Installazione	Fronte quadro
Forma	Ad angolo 90°
Corrente nominale [In]	16 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	200...250 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Posizione morsetto di terra (senso orario)	6 h
Materiale spina, presa	Tecnopolimero autoestinguente
Materiale contatti	Pin: ottone placcato nichel
Collegamenti - morsetti	Viti prigioniere
Sezione cavi	1...4 mm ²
Peso prodotto	0,159 kg
Dimensioni base	65 x 85 mm
Altezza	123 mm
Larghezza	65 mm
Profondità	92 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
Codice colore tensione	Blu

Ambiente

Norme di riferimento	EN 60309-2 EN 60309-1
Grado di protezione IP	IP67 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforming to EN 62262
Resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Umidità relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
Altitudine di funzionamento	Acti9 iCV40 ARC
Temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,1 cm
Confezione 1: larghezza	9,0 cm
Confezione 1: profondità	12,3 cm
Confezione 1: peso	144,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	17,8 cm
Confezione 2: larghezza	26,6 cm
Confezione 2: profondità	26,8 cm
Confezione 2: peso	1,616 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	20
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	3,719 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------