



Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti 9 iTR
Tipo prodotto	Transformer
Nome dispositivo	iTR
Tipo di trasformatore	Trasformatore suoneria

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Tensione di uscita	8/12 V: +/- 15 % sul carico 13/18 V: fuori tensione
Protezione cortocircuiti uscita	Integrata
Potenza nominale in VA	16 VA
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	4
Altezza	89 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	60 mm
Colore	Bianco
Morsettiera ausiliaria	Morsetti a gabbia rigido 2,5 mm ² Morsetti a gabbia flessibile 2,5 mm ² Morsetti a gabbia flessibile con ghiera 2,5 mm ²
Lunghezza spelatura fili	6 mm
Coppia di serraggio	0,5 Nm

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 61558-2-6 EN 61558-2-6 EN 60742
Certificazioni prodotto	NF
Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Categoria di sovratensione	Classe II con terminali di protezione opzionali
Temperatura ambiente operativa	-20...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	9,500 cm
Confezione 1: peso	414,000 g
Unità di misura confezione 2	S02

Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	11,898 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------