



### Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti 9 iRO
Tipo prodotto	Buzzer
Nome dispositivo	iRO

### Caratteristiche tecniche

Tensione alimentazione nominale [Us]	230 V CA a 50/60 Hz
Potenza assorbita	5 VA
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN
Passo 9 mm	2
Altezza	81 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	72 mm
Peso prodotto	64 g
Colore	Bianco
Morsettiera ausiliaria	Morsetti a gabbiarigido 4 mm <sup>2</sup> Morsetti a gabbiaflessibile 4 mm <sup>2</sup> Morsetti a gabbiaflessibile con ghiera 4 mm <sup>2</sup>
Lunghezza spelatura fili	12 mm for parte inferiore connection
Coppia di serraggio	1,3 Nm

### Ambiente

Livello di rumore	70 dB
Tipo di suono	Segnal. Acustico
Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (contenitore modulare) conforming to CEI 60529
Temperatura ambiente operativa	-10...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...60 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,8 cm
Confezione 1: larghezza	6,6 cm
Confezione 1: profondità	8,2 cm
Confezione 1: peso	55,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,3 cm
Confezione 2: larghezza	10,0 cm

Confezione 2: profondità	22,8 cm
Confezione 2: peso	715,0 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	144
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	9,115 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------