



Presentazione

Gamma prodotto	ICT
Gamma	Acti9
Nome dispositivo	iACTs
Tipo prodotto	Remote indication auxiliary
Composizione contatti segnale	1 NA + 1 NC

Caratteristiche tecniche

Tensione circuito di segnalazione	24 V CA/CC: 10 mA 230 V CA: 50/60 Hz 5 A 230 V CA: 50/60 Hz 2 A 130 V CC: 1 A
Tensione di comando [Uc]	24...240 V CA 50/60 Hz 24...130 V CC
Compatibilità gamma	Acti9 Acti9 ICT
Tensione nominale di isolamento [Ui]	440 V
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Installazione	Fixed, on the right of CT
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	1
Altezza	81 mm
Larghezza	9 mm
Profondità	68 mm
Colore	Bianco
Morsettiera ausiliaria	Morsetti a gabbia2 cable(s) flessibile 2,5 mm ² Morsetti a gabbia2 cable(s) rigido 1,5 mm ² Morsetti a gabbia1 cable(s) rigido 1,5...2,5 mm ² Morsetti a gabbia1 cable(s) flessibile 1,5...2,5 mm ²
Lunghezza spelatura fili	9 mm
Coppia di serraggio	0,8 Nm
Compatibilità prodotto	ICT
Mercato	Piccolo terziario Residenziale
Codice compatibilità	iACTs

Ambiente

Norme di riferimento	EN 60947-5
Grado di protezione IP	IP20 IP20 conforme a CEI 60529
Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente operativa	-5...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,2 cm
Confezione 1: larghezza	7,5 cm
Confezione 1: profondità	8,5 cm
Confezione 1: peso	43,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	8,1 cm
Confezione 2: larghezza	9,3 cm
Confezione 2: profondità	22,8 cm
Confezione 2: peso	490,0 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	120
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	6,36 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto privo di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------