



Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti 9 iRLI
Tipo prodotto	Relay
Nome dispositivo	iRLI
Applicazione	Changeover relay
Composizione contatti segnale	1 C/O + 1 NO
Tensione di comando [Uc]	230...240 V CA 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale di impiego [Ie]	10 A a 230 V CA (cos φ = 1)
Tensione nominale di isolamento [U]	250 V CA
Potenza di mantenimento alimentazione	4 VA
Tensione di spunto alimentazione	4 VA
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	2
Altezza	88 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	70 mm
Peso prodotto	0,112 kg
Colore	Bianco
Durata elettrica	AC-21: 100000 cicli
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia 0,5...6 mm ²

Ambiente

Norme di riferimento	NF C 45-250 IEC 255
Grado di protezione IP	IP20
Temperatura ambiente operativa	-5...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,7 cm
Confezione 1: larghezza	7,5 cm
Confezione 1: profondità	8,5 cm
Confezione 1: peso	115,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,0 cm
Confezione 2: larghezza	9,5 cm
Confezione 2: profondità	23,0 cm

Confezione 2: peso	1,43 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	144
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	17,05 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------