



Presentazione

Applicazione relé	Relé temporizzato
Tipo temporizzazione	Delays de-energizing of a load upon contact closing
Gamma	Acti9
Nome prodotto	IRT
Nome dispositivo	iRTB
Composizione contatti segnale	1 A/C

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale di impiego [Ie]	8 A a 250 V CA 8 A a 250 V DC 0,01 A a 5 V DC
Durata impulso	> 100 ms
Segnalazione locale	LED, lampeggiante per temporizzazione
Tipo di regolazione	Manovra rotativa: configurazione temporizzazione
Gamma di temporizzazione	0,1...360000 s
Errore di precisione	+/- 10 %
Precisione di ripetizione	+/- 0,5 %
Tensione di comando [Uc]	24...240 V CA 50/60 Hz 24 V CC
Tensione alimentazione nominale [Us]	24...240 V CA a 50/60 Hz 24 V CC
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	2
Altezza	93 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	72 mm
Peso prodotto	0,065 kg
Colore	Bianco
Durata meccanica	5000000 cicli
Durata elettrica	AC-1: 100000 cicli
Comportamento sottotensione	100 ms
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia per 2 cavi 1,5 mm ² flessibile con estremità cavo Morsetti a gabbia per 2 cavi 1,5 mm ² flessibile senza estremità cavo Morsetti a gabbia per 2 cavi 2,5 mm ² rigido con estremità cavo Morsetti a gabbia per 2 cavi 2,5 mm ² rigido senza estremità cavo

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Immunità alle microinterruzioni	20 ms
Temperatura ambiente operativa	-5...55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,400 cm
Confezione 1: profondità	10,200 cm
Confezione 1: peso	80,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	40
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,603 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------