



Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti 9 iPB
Tipo prodotto	Pulsante
Nome dispositivo	iPB
Norme di riferimento	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Caratteristiche tecniche

Composizione e tipologia contatti	1 NC 1 NO
Corrente nominale di impiego [Ie]	20 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA
Tipo di comando	2 pulsante verde/rosso
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Compatibilità pettini di distribuzione	Lato superiore: Clario Lato superiore: Libro Lato superiore: ProDis
Passo 9 mm	2
Altezza	82 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	71,5 mm
Colore	Bianco
Durata elettrica	AC-22: 30000 cicli CA 50/60 Hz
Connessioni - morsetti	Morsetto tunnel alternato1 cavi 0,5 mm ² rigido Morsetto tunnel alternato1 cavi 0,5 mm ² flessibile Morsetto tunnel alternato1 cavi 0,5 mm ² flessibile con ghiera Morsetto tunnel alternato2 cavi 2,5 mm ² rigido Morsetto tunnel alternato2 cavi 2,5 mm ² flessibile Morsetto tunnel alternato2 cavi 2,5 mm ² flessibile con ghiera
Lunghezza spelatura fili	9 mm
Coppia di serraggio	1 Nm

Ambiente

Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente operativa	-35...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,000 cm
Confezione 1: profondità	9,000 cm
Confezione 1: peso	47,600 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,000 cm
Confezione 2: larghezza	10,000 cm
Confezione 2: profondità	23,000 cm
Confezione 2: peso	620,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	6,033 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------