



Presentazione

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Range of product | Acti9 |
| Nome prodotto | Acti 9 iSSW |
| Tipo prodotto | Interruttore commutatore |
| Nome dispositivo | iSSW |
| Applicazione | Circuito di controllo elettrico |
| Numero di poli | 2P |
| Composizione e tipologia contatti | 2 OC |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 250 V CA 50/60 Hz |
| Norme di riferimento | IEC 60669-1 IEC 60947-5-1 |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------------------|--|
| Corrente di esercizio nominale [Ie] | 20 A |
| Tipo di comando | Leva 2 posizioni |
| Marcatura | 0 - 1 |
| Installazione | Aggancio |
| Installazione | Guida DIN |
| Passo 9 mm | 4 |
| Altezza | 82 mm |
| Larghezza | 36 mm |
| Profondità | 75 mm |
| Colore | Bianco |
| Durata elettrica | AC-22: 30000 cicli cos Phi = 0.8 |
| Connessioni - morsetti | Morsetto tunnel alternato (lato inferiore) 2 cavi 0,5...2,5 mm ² flessibile Morsetto tunnel alternato (lato inferiore) 2 cavi 0,5...2,5 mm ² rigido senza terminazione cavo |
| Lunghezza spelatura fili | 9 mm |
| Coppia di serraggio | 1 Nm |

Ambiente

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione IP | IP20 conforming to CEI 60529 |
| Tropicalizzazione | 2 |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Umidità relativa | 95 % a 55 °C |
| Temperatura ambiente operativa | -20...50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -40...70 °C |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 8 cm |
| Confezione 1: larghezza | 3,5 cm |
| Confezione 1: profondità | 7,5 cm |
| Confezione 1: peso | 88 g |
| Unità di misura confezione 2 | BB1 |
| Numero di unità per confezione 2 | 6 |

| | |
|----------------------------------|----------|
| Confezione 2: altezza | 9,6 cm |
| Confezione 2: larghezza | 8 cm |
| Confezione 2: profondità | 23 cm |
| Confezione 2: peso | 594 g |
| Unità di misura confezione 3 | S03 |
| Numero di unità per confezione 3 | 54 |
| Confezione 3: altezza | 30 cm |
| Confezione 3: larghezza | 30 cm |
| Confezione 3: profondità | 40 cm |
| Confezione 3: peso | 5,888 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|---|
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| REACh senza SVHC | Si |
| Direttiva RoHS UE | Conformità EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si |
| Senza mercurio | Si |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Si |
| WEEE | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|