



Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti 9 iSSW
Tipo prodotto	Interruttore commutatore
Nome dispositivo	iSSW
Applicazione	Circuito di controllo elettrico
Numero di poli	1P
Composizione e tipologia contatti	1 C/O
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA 50/60 Hz
Norme di riferimento	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

Corrente di esercizio nominale [Ie]	20 A
Tipo di comando	Leva 3 posizioni
Marcatura	1 - 0 - 2
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN
Passo 9 mm	2
Altezza	82 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	75 mm
Colore	Bianco
Durata elettrica	AC-22: 30000 cicli cos Phi = 0.8
Connessioni - morsetti	Morsetto tunnel alternato (lato inferiore) 2 cavi 0,5...2,5 mm ² flessibile Morsetto tunnel alternato (lato inferiore) 2 cavi 0,5...2,5 mm ² rigido senza terminazione cavo
Lunghezza spelatura fili	9 mm
Coppia di serraggio	1 Nm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Tropicalizzazione	2
Grado di inquinamento	3
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente operativa	-20...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,6 cm
Confezione 1: larghezza	1,8 cm
Confezione 1: profondità	8,2 cm
Confezione 1: peso	45 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12

Confezione 2: altezza	7,8 cm
Confezione 2: larghezza	9,8 cm
Confezione 2: profondità	23,3 cm
Confezione 2: peso	592 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	5,816 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------