



Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti 9 iSSW
Tipo prodotto	Interruttore commutatore
Nome dispositivo	iSSW
Applicazione	Circuito di controllo elettrico
Numero di poli	2P
Composizione e tipologia contatti	2 OC
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA 50/60 Hz
Norme di riferimento	IEC 60947-5-1 IEC 60669-1

Caratteristiche tecniche

Corrente di esercizio nominale [Ie]	20 A
Tipo di comando	Leva 3 posizioni
Marcatura	1 - 0 - 2
Installazione	Aggancio
Installazione	Guida DIN
Passo 9 mm	4
Altezza	82 mm
Larghezza	36 mm
Profondità	75 mm
Colore	Bianco
Durata elettrica	AC-22: 30000 cicli cos Phi = 0.8
Connessioni - morsetti	Morsetto tunnel alternato (lato inferiore) 2 cavi 0,5...2,5 mm ² flessibile Morsetto tunnel alternato (lato inferiore) 2 cavi 0,5...2,5 mm ² rigido senza terminazione cavo
Lunghezza spelatura fili	9 mm
Coppia di serraggio	1 Nm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Tropicalizzazione	2
Grado di inquinamento	3
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente operativa	-20...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,500 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	9,000 cm
Confezione 1: peso	88,500 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6

Confezione 2: altezza	8,000 cm
Confezione 2: larghezza	10,000 cm
Confezione 2: profondità	23,000 cm
Confezione 2: peso	583,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	54
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	5,673 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------