



Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti 9 iLL
Tipo prodotto	Luce pilota modulare
Nome dispositivo	iLL
Tensione alimentazione nominale [Us]	110...230 V CA a 50/60 Hz 110...130 V CC

Caratteristiche tecniche

Indicator light	2 LED verde/rosso, 100000 H 0,6 W)
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN simmetrica
Compatibilità pettini di distribuzione	Lato superiore: ProDis
Passo 9 mm	2
Altezza	82 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	69,5 mm
Colore	Bianco (RAL 9003)
Morsettiera ausiliaria	Morsetto a gabbia 1 cavi rigido 0,5 mm ² Morsetto a gabbia 2 cavi rigido 2,5 mm ² Morsetto a gabbia 1 cavi flessibile 0,5 mm ² Morsetto a gabbia 2 cavi flessibile 2,5 mm ² Morsetto a gabbia 2 cavi flessibile con ghiera 2,5 mm ²
Lunghezza spelatura fili	9 mm
Coppia di serraggio	1 Nm

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-5-1
Grado di protezione IP	IP2 IPxx B
Grado di inquinamento	2
Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente operativa	-35...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,6 cm
Confezione 1: larghezza	1,8 cm
Confezione 1: profondità	8,2 cm
Confezione 1: peso	45 g
Unità di misura confezione 2	BB1

Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	7,8 cm
Confezione 2: larghezza	9,8 cm
Confezione 2: profondità	23,3 cm
Confezione 2: peso	602 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	5,906 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Contenuto di alogeni	Prodotto con cavi e parti in plastica privi di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------