Scheda prodotto
Caratteristiche

A9S65492
Interruttore sezionatore iSW 4P 125A

Presentazione

Gamma	Acti9
Nome prodotto	Acti9 iSW
Tipo prodotto	Interruttore di manvovra-sezionatore
Nome dispositivo	iSW
Applicazione	Isolation Controllo
Numero di poli	4P
Categoria di utilizzazione	AC-22A
Attitudine al sezionamento	Si

Caratteristiche tecniche

Corrente nominale di impiego [Ie]	125 A a 415 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	415 V CA 50/60 Hz
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	5 kA interruttore-sezionatore singolo
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	1500 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	6 kV
Tipo di controllo	Leva
Segnalazione locale	Indicazione ON/OFF
Segnalazione posizione contatti	Si
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione	Parte superiore o inferiore: SI
Passo 9 mm	8
Altezza	85 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	73 mm
Colore	Bianco
Durata meccanica	20000 cicli
Durata elettrica	2500 cicli
Connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - <= 1 x 50 mm² - rigido Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - <= 1 x 35 mm² - flessibile Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) - <= 1 x 35 mm² - flessibile con ghiera
Lunghezza di spelatura fili	14 mm
Coppia di serraggio	3,5 Nm

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-3 EN 60947-3
Grado di protezione IP	IP20
Grado di inquinamento	3
Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente operativa	-25…60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40…85 °C

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,300 cm
Confezione 1: larghezza	7,100 cm
Confezione 1: profondità	9,300 cm
Confezione 1: peso	332,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	8,100 cm
Confezione 2: larghezza	9,800 cm
Confezione 2: profondità	21,700 cm
Confezione 2: peso	1,050 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	33
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	12,114 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months