



### Presentazione

Gamma	Acti9
Tipo prodotto	Pettine di distribuzione
Installazione	Orizzontale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Descrizione linee	"1L + N"
Length in 18 mm modules	24

### Caratteristiche tecniche

Numero di denti	24 vie N + 1 L
Configurazione poli per 1 via	1 "1P + N"
Passo di collegamento	9 mm tra fase e neutro
Tipo di connettore	Dente
Distanza fra i denti	18 mm
Marcatura	N L
Isolamento	Isolato
Device presentation	Tagliabile
Attrezzature fornite	Terminali copridenti
Corrente nominale di impiego [Ie]	80 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA fase/neutro
Tensione nominale di isolamento [Ui]	400 V CA conforme a IEC 61439-1
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	4 kV
Posizione montaggio	Parte superiore su morsetti a gabbia
Passo 9 mm	48
Altezza	32 mm
Larghezza	434 mm
Profondità	27 mm
Peso prodotto	180 g
Colore	Bianco (RAL 9003)
Compatibilità gamma	Acti9 Acti9 C40 Acti9 Acti9 C40 Vigi Acti9 - Acti9 - Acti9 Acti9 IDc Multi 9 Multi 9 N40 Multi 9 Multi 9 N40 Vigi Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vigi iCG40 Acti9 Acti9 iID40

### Ambiente

Norme di riferimento	EN/IEC 60439-1
Resistenza al fuoco	960 °C ( 30 s ) conforme a IEC 60695-2-1
Grado di inquinamento	3 conforme a EN/IEC 60439-1
Grado di protezione IP	IP20 con terminali e copridenti

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,200 cm
Confezione 1: larghezza	2,700 cm
Confezione 1: profondità	48,700 cm
Confezione 1: peso	180,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	5,500 cm
Confezione 2: larghezza	52,000 cm
Confezione 2: profondità	11,000 cm
Confezione 2: peso	1,500 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	520
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	110,000 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------