



### Presentazione

Gamma prodotto	Advantys Telefast ABE7
Tipo prodotto	Relè statico estraibile
Tipo relè	Relè ingresso
Minimum ordered quantity	Set da 4

### Caratteristiche tecniche

Tempo di risposta	<= 0,05 ms dallo stato 0 a 1 <= 0,4 ms dallo stato 1 a 0
Dimensioni passo (larghezza)	12 mm
Compatibilità prodotto	ABE7P16F310 ABE7P16F310E ABE7P16F312
Tensione ingresso digitale	24 V CC, tipo 2
Tensione uscita digitale	5...24 V CC
Peso prodotto	0,014 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	5,200 cm
Confezione 1: profondità	6,500 cm
Confezione 1: peso	11,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	5,000 cm
Confezione 2: larghezza	5,200 cm
Confezione 2: profondità	6,500 cm
Confezione 2: peso	46,000 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	128
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	1,853 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

---

Schema di cablaggio interno

---

