



Presentazione

Gamma prodotto	Advantys Telefast ABE7
Tipo prodotto	Relè statico estraibile
Tipo relè	Relè uscita
Minimum ordered quantity	Set da 4

Caratteristiche tecniche

Tempo di risposta	<= 0,1 ms dallo stato 1 a 0 <= 0,2 ms dallo stato 0 a 1
Dimensioni passo (larghezza)	12 mm
Compatibilità prodotto	ABE7P16T318 ABE7P16T330 ABE7R16T330 ABE7P16T334 ABE7P16T318E ABE7P16T330E ABE7R16T332
Tensione ingresso digitale	24 V CC
Tensione uscita digitale	24 V CC autoprotetto uscite
Corrente uscita digitale	2000 mA
Stato attuale 0 garantito	0,4 mA DC
Stato attuale 1 garantito	2,9 mA DC
Stato tensione 0 garantito	3.8 V DC
Stato tensione 1 garantito	18.6 V DC
Peso prodotto	0,016 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5 cm
Confezione 1: larghezza	5,2 cm
Confezione 1: profondità	6,5 cm
Confezione 1: peso	13 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	5 cm
Confezione 2: larghezza	5,2 cm
Confezione 2: profondità	6,5 cm
Confezione 2: peso	52 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	128
Confezione 3: altezza	15 cm

Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	2,063 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Schema di cablaggio interno

