

Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Bratelle ottiche monomodale
Colore	Guaina: giallo Rivestimento LC duplex: blu Clips duplex LC: blu Codulo duplex LC: bianco
Imballo	Rotolo di 3 m
Tipo di imballo	Sacchetto in plastica

Caratteristiche tecniche

Maximum attenuation	0,45 DB / 1 km a 1310 nm 0,3 dB / 1 km a 1550 nm
Raggio di curvatura	32 mm dynamic 16 mm statico
Maximum insertion loss	0,2 dB LC
Minimum return loss	50 dB LC
Performance fibra	OS2 9/125 µm
Diametro in fibra ottica	600 µm
Connettore lato 1	LC
Connettore lato 2	LC
Tipologia di guaina	Zip 2 1,6 mm
Condizioni d'impiego	Patching
Modalità di scambio	Duplex
Modo di trasmissione	Modo singolo
Numero di fibre ottiche	2
Larghezza	3,4 mm
Altezza	1,6 mm
Materiale	Ceramica: ferula LC Termoplastica: rivestimento LC duplex Elastomero termoplastico: coduli
Lunghezza cavo	3 m
Targeted region	Europe Asia Pacific.

Ambiente

Temperatura ambiente	-20...60 °C
Temperatura di installazione	-20...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Norme	Non propagante la fiamma: IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Performace delle fibre: ITU G.652.D Connettore LC: TIA/EIA-604-10 A Connettore LC: IEC 61754-20 Ed.2 Performace delle fibre: IEC 60793-2-10 Type B1,3 Performace delle fibre: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2 Non propagante la fiamma: IEC 60332-3C Performace delle fibre: TIA/EIA-568-C.3 Non propagante la fiamma: UL 94 V0

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,0 cm
Confezione 1: larghezza	16,0 cm
Confezione 1: profondità	16,0 cm
Confezione 1: peso	39,77 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	180
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	39,7 cm
Confezione 2: profondità	59,8 cm
Confezione 2: peso	10,538 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	2160
Confezione 3: altezza	102,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	144,46 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------