



### Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Pigtail in fibra ottica multimodale
Colore	Guaina: magenta LC housing: acqua LC boot: bianco
Imballo	Rotolo di 1 m
Tipo di imballo	Sacchetto in plastica

### Caratteristiche tecniche

Maximum attenuation	3,5 DB / 1 km a 850 nm 1,5 dB / 1 km a 1300 nm
Raggio di curvatura	50 mm dynamic 30 mm statico
Maximum insertion loss	0,2 dB LC
Minimum return loss	30 dB LC
Performance fibra	OM4 50/125 µm
Diametro in fibra ottica	900 µm
Modalità di scambio	Simplex
Modo di trasmissione	Multimode
Numero di fibre ottiche	1
Diametro esterno cavi	0,9 mm +/- 0.2 mm
Materiale	Ceramica: ferula LC
Lunghezza cavo	1 m
Targeted region	Europe Asia Pacific.

### Ambiente

Temperatura ambiente	-20...60 °C
Temperatura di installazione	-20...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Norme	Connettore LC: TIA/EIA-604-10 A Connettore LC: IEC 61754-20 Ed.2 Performace delle fibre: TIA/EIA-568-C.3 Performace delle fibre: ITU G.651.1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Non propagante la fiamma: IEC 60332-1 Non propagante la fiamma: IEC 60332-3C Non propagante la fiamma: UL 94 V0 Performace delle fibre: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM4 Performace delle fibre: IEC 60793-2-10 Type A1a,3

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,28 cm
Confezione 1: larghezza	19,0 cm
Confezione 1: profondità	19,0 cm
Confezione 1: peso	15,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	200
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,573 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	7200
Confezione 3: altezza	80,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	136,38 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------