



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Pigtail in fibra ottica monomodale
Colore	Guaina: giallo LC housing: blu LC boot: bianco
Imballo	Rotolo di 1 m
Tipo di imballo	Sacchetto in plastica

Caratteristiche tecniche

Maximum attenuation	0,45 DB / 1 km a 1310 nm 0,3 dB / 1 km a 1550 nm
Raggio di curvatura	50 mm dynamic 30 mm statico
Maximum insertion loss	0,2 dB LC
Minimum return loss	50 dB LC
Performance fibra	OS2 9/125 µm
Diametro in fibra ottica	900 µm
Modalità di scambio	Simplex
Modo di trasmissione	Modo singolo
Numero di fibre ottiche	1
Diametro esterno cavi	0,9 mm +/- 0.2 mm
Materiale	Ceramica: ferula LC
Lunghezza cavo	1 m
Targeted region	Asia Pacific. Europe

Ambiente

Temperatura ambiente	-20...60 °C
Temperatura di installazione	-20...60 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...60 °C
Norme	Connettore LC: TIA/EIA-604-10 A Connettore LC: IEC 61754-20 Ed.2 Performace delle fibre: TIA/EIA-568-C.3 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Non propagante la fiamma: IEC 60332-1 Non propagante la fiamma: IEC 60332-3C Non propagante la fiamma: UL 94 V0 Performace delle fibre: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2 Performace delle fibre: IEC 60793-2-10 Type B1,3 Performace delle fibre: ITU G.652.D

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,3 cm
Confezione 1: larghezza	13,0 cm
Confezione 1: profondità	13,0 cm
Confezione 1: peso	14,6 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	600
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	39,7 cm
Confezione 2: profondità	59,8 cm
Confezione 2: peso	12,024 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	7200
Confezione 3: altezza	102,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	162,291 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------