



Presentazione

Range of product	Actassi
Tipo prodotto	Pannello fibra ottica
Device presentation	Vuoto

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	12 cassetto ottico 12 piastra adattatore
Numero di fibre ottiche	288
Tipologia di connessione integrata	LC
Numero porte	288
Numero di unità rack	4U
Altezza	175 mm
Larghezza	482 mm
Profondità	300 mm
Targeted region	Asia Pacific. Europe

Ambiente

Norme	EIA-310D TIA/EIA-568
-------	-------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	25,0 cm
Confezione 1: larghezza	48,5 cm
Confezione 1: profondità	57,5 cm
Confezione 1: peso	10,6 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	87,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	76,1 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------