



Presentazione

Range	Actassi
Product	Prolunga
Applicazione	Comunicazione
Colore	Bianco
Tipo schermatura cavo	U/UTP

Caratteristiche tecniche

Tipo di cavi	4 cavi accoppiati
Length (customizable value in configurator)	0,5 m
Categoria	6
Frequenza di trasmissione	250 MHz
Materiale contatti	Phosphor bronze with 50 micro-inches gold over 100 micro-inches nickel
Calibro AWG	AWG 28
Maximum number of cord per bundle	24 in cabina for 4PPoE Type 3 (up to 60 W) 12 in cabina for 4PPoE Type 4 (up to 90 W)
Maximum patch cord cumulated length	10 M with 84 m 2-point permanent link at 20 °C 7 m with 90 m 2-point permanent link at 20 °C
Minimum number of matings	750 cicli
Diametro esterno cavi	3,8 mm +/- 0.2 mm
Materiale	Rame: conduttore PE (polietilene): guaina d'isolamento Aluminium/Polyester: foglio Tin plated copper: braid shield PE (polietilene): guaina

Ambiente

Tenuta al fuoco	LSZH
Norme	Performance: ISO/IEC 11081:2017 Performance: TIA/EIA-568-C.2 Performance: EN 50173:2018 Performance: IEC 61935-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,500 cm
Confezione 1: larghezza	11,500 cm
Confezione 1: profondità	14,000 cm
Confezione 1: peso	30,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	140
Confezione 2: altezza	30,000 cm

Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,832 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	1120
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	51,600 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------