



### Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti9 MIN
Nome dispositivo	MINs
Tipo prodotto	Temporizzatore elettronico silenzioso
Compatibilità prodotto	Compatibilità meccanica con pettini elettrici
Colore	Bianco (RAL 9003)

### Caratteristiche tecniche

Applicazione	Edificio
Tipo di carico	Lampada alogena 230 V CA 2300 W Lampada alogena 230 V CA 2300 W Lampada fluorescente 9 x elettronico 7 W Tubo fluorescente montato in coppiaconvenzionale 2300 VA Tubo fluorescenteelettronico 300 VA Tubo fluorescente non compensatoconvenzionale 2300 VA Tubo fluorescente compensato in serieconvenzionale 2300 VA Lampada fluorescente 7 x elettronico 11 W Lampada fluorescente 7 x elettronico 15 W Lampada fluorescente 7 x elettronico 20 W Lampada fluorescente 7 x elettronico 23 W Lampada fluocompattaconvenzionale 1500 VA Tubo fluorescente compensato in paralleloconvenzionale 400 VA
Potenza consumata massima in VA	6 VA
Massima corrente di commutazione	16 A - 230 V CA pf = 1
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA +10 % -15 % a 50/60 Hz
Temporizzazione	Regolabile da 0,5 a 20 minuti
Installazione	Guida DIN
Passo 9 mm	2
Connessioni - morsetti	Morsetti a vite - <= 6 mm <sup>2</sup>
Classe di isolamento	Classe II
Larghezza	18 mm
Altezza	89 mm
Profondità	66 mm
Peso prodotto	75 g

### Ambiente

Temperatura ambiente operativa	-10...50 °C
Grado di protezione IP	IP20 B

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	7,0 cm
Confezione 1: profondità	10,0 cm

Confezione 1: peso	93,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	130
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	12,636 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Si</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	<a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------