



Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti9 TH
Tipo prodotto	Termostato
Nome dispositivo	TH4
Numero di zone	1
Apparecchiatura fornita	Fornito con sonda temperatura ambiente

Caratteristiche tecniche

Modo operativo	Prima del bloccaggio: 5 °C Comfort: 8...26 °C Ridotto: 0...10 °C
Precisione di misura	+/-0,2°C
Potenza consumata massima in VA	4 VA
Massima corrente di commutazione	16 A - 250 V pf = 1 3 A - 250 V pf = 0,6
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA +/- 10 %
Tipologia protezione	Protezione sovratensione Protezione surriscaldamento
LED di stato	Luce di segnalazione (Rosso) posizionamento dei contatti di uscita Luce di segnalazione (verde) modo operativo con temperatura al di sopra del punto di congelamento Luce di segnalazione (giallo) modalità di funzionamento ridotta
Installazione	Guida DIN
Passo 9 mm	5
Connessioni - morsetti	2 terminali senza viti, sezione trasversale cavo: 2,5 mm ²
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	85 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	65 mm

Ambiente

Norme di riferimento	EN 60730-2-9
Grado di protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,2 cm
Confezione 1: larghezza	8,6 cm
Confezione 1: profondità	9,4 cm
Confezione 1: peso	275,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	12

Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,661 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------