



Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti9 IHP
Nome dispositivo	IHP
Tipo prodotto	Temporizzatore digitale programmabile
Applicazione	Edificio
Tipo batteria	Litio
Numero di vie	1
Available equipment	Kit di programmazione Chiave memoria
Lingua	Portoghese Inglese Francese Italiano Tedesco Spagnolo
Colore	Bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

Massima corrente di commutazione	16 A - 250 V CA pf = 1 4 A - 250 V CA pf = 0,6
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA - 15...10 % a 50/60 Hz
Precisione	+/-0,5 s/giorno 25 °C
Durata del ciclo	24 ore + 7 giorni
Massimo numero di commutazioni	56
Durata intervallo minimo	1 min
Funzione disponibile	Contatore ore funzionamento Cambio automatico orario invernale / estivo
Tipo display	LCD
Durata batteria	10 anni
Tempo di backup	Durata 10 anni e salvataggio programma
Tipo di regolazione	Codice PIN Assenza per funzione vacanza
Connessioni - morsetti	2 0,5...2,5 mm ² terminali senza viti
Supporto di montaggio	Guida DIN
Passo 9 mm	2
Larghezza	18 mm
Altezza	90 mm
Profondità	66 mm
Peso prodotto	0,09 kg
Funzione	None
Assenza per vacanze	Si
Commutazione orario	Automatico
Aggiornato da	Nessuno
Codice compatibilità	IHP
Mercato	Residenziale Piccolo terziario

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Ambiente

Temperatura ambiente operativa	-25...55 °C
Grado di protezione IP	IP20 B

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,300 cm
Confezione 1: larghezza	8,300 cm
Confezione 1: profondità	10,600 cm
Confezione 1: peso	125,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	86
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	11,366 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------