



Presentazione

Gamma prodotto	DA1
Tipo prodotto	Thermistor probe
Nome dispositivo	DA1TT
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di protezione
Quantità per confezione	Set da 10
Temperatura ambiente operativa	130 °C

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [U]	2500 V
Tensione nominale di esercizio [Ue]	<= 2,5 V
Resistenza	250 Ohm per sonda 25 °C
Isolamento	Rinforzato
Lunghezza cavo	1 M tra sonda e morsetteria motore 250 mm tra sonde
Peso prodotto	0,01 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60034-11 Mark A
----------------------	---------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	12,000 cm
Confezione 1: peso	9,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	2,000 cm
Confezione 2: larghezza	9,000 cm
Confezione 2: profondità	12,000 cm
Confezione 2: peso	99,000 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	15,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	1,160 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------