



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome prodotto	TeSys DF
Tipo prodotto	Porta fusibile
Nome dispositivo	DF14
Compatibilità prodotto	DF3EA fuse cartridge striker DF3EN fuse cartridge striker DF14AM blocco contatti ausiliari
Numero di poli	3P
Calibro fusibile	14 x 51 mm
Tipo fusibile	, aM , gG
Tipo di comando	Leva
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 690 V DC
Corrente nominale di impiego [Ie]	50 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V CA
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	8 kV
Corrente nominale ammissibile di picco [Ipk]	15 kA con collegamenti tubolari conforme a IEC 60269-1
Resistenza al cortocircuito	120 kA 400 V conforme a IEC 60947-3 120 kA 500 V conforme a IEC 60947-3 80 kA 690 V conforme a IEC 60947-3

Caratteristiche tecniche

Norme di riferimento	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Certificazioni prodotto	IEC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]EAC
Installazione	Guida DIN simmetrica 35 mm
Posizione di montaggio	Verticale (tolleranza: +/-23°)
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 2,5...25 mm² rigido Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 2,5...10 mm² rigido Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 2,5...25 mm² flessibile with or without Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 2,5...10 mm² flessibile with or without
Coppia di serraggio	3,5 Nm
Altezza	110,8 mm
Larghezza	79 mm
Profondità	76,5 mm
Peso prodotto	0,420 kg
Quantità per confezione	Set da 2

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C
Temperatura ambiente	-20...60 °C with derating above 20°C
Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Trattamento di protezione	TH
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 60695-2-1
Codice compatibilità	DF14

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,100 cm
Confezione 1: larghezza	7,950 cm
Confezione 1: profondità	7,700 cm
Confezione 1: peso	335,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	8,500 cm
Confezione 2: larghezza	12,200 cm
Confezione 2: profondità	18,200 cm
Confezione 2: peso	771,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	9,697 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio Profilo di circolarità
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------