



Presentazione

Product range	Mureva BOX
Product type	Box di giunzione
Quantity per package	5 pezzi

Caratteristiche tecniche

Mounting	Superficie
Ingresso cavi	Gommini di tenuta
Tipo di fissaggio	Ad aggancio: copertura
Inner dimensions	60 x 60 x 40 mm
Number of cable entries	4 diametro: 20 mm
Materiale	ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): corpo PP (polipropilene): copertura SBS (stirene butadiene stirene): gommino di tenuta
Classe di isolamento elettrico	Classe II conforme a IEC 536
Altezza	50 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	72 mm
Peso prodotto	0,044 kg

Ambiente

Operating temperature	-25...40 °C
IP-Class	IP55 conforme a CEI 60529
IK-Class	IK07 conforming to EN 50102
Glow wire temperature	650 °C
Norme di riferimento	EN 60670 CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	1,5 cm
Confezione 1: profondità	5 cm
Confezione 1: peso	46 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------