



Presentazione

Gamma	Linergy
Nome prodotto	FT
Nome dispositivo	GV1G
Tipo prodotto	Blocco terminale
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Numero di poli	3P
Compatibilità gamma	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys U TeSys LS1

Caratteristiche tecniche

Corrente di esercizio nominale [Ie]	63 A
Installazione	Parte superiore
Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V conforme a IEC 60947-1
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 1 solido AWG 4 Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5...16 mm ² flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5...16 mm ² flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1,5...25 mm ² solido Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5...4 mm ² flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5...6 mm ² solido Morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1,5...4 mm ² flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 flessibile AWG 4
Coppia di serraggio	1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite 2,2 Nm - su connettore
Peso prodotto	0,04 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	CE[RETURN]"UKCA"
-------------------------	------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4 cm
Confezione 1: larghezza	5 cm
Confezione 1: profondità	5,5 cm
Confezione 1: peso	48 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	70
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	3,678 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	1120
Confezione 3: altezza	77 cm

Confezione 3: larghezza	80 cm
Confezione 3: profondità	60 cm
Confezione 3: peso	68,18 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------