



### Presentazione

Gamma	Linergy
Nome prodotto	FT
Nome dispositivo	GV2AF
Tipo prodotto	Blocco combinazione
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Compatibilità gamma	TeSys GV2 TeSys Deca

### Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	Piastra adattatore LC1D09...D38
Numero di poli	3P
Quantità per confezione	Set da 10
Peso prodotto	0,016 kg

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,5 cm
Confezione 1: larghezza	4,5 cm
Confezione 1: profondità	7,5 cm
Confezione 1: peso	18,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	9,5 cm
Confezione 2: larghezza	10,0 cm
Confezione 2: profondità	15,4 cm
Confezione 2: peso	224,0 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	140
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	3,645 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>

Informazioni esenzioni RoHS	
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
<b>Garanzia contrattuale</b>	
Garanzia	18 mesi