



Presentazione

Gamma	Linery
Nome prodotto	FT
Nome dispositivo	GV2G
Tipo prodotto	Pettine di distribuzione
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Numero di poli	3P
Compatibilità gamma	TeSys Deca TeSys GV2 TeSys K TeSys U
Numero di derivazioni	4
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	63 A
Passo del collegamento	45 mm

Caratteristiche tecniche

Installazione	Su morsetto
Tensione nominale di isolamento [U]	690 V
Lunghezza	179 mm
Peso prodotto	0,077 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	3,500 cm
Confezione 1: profondità	18,000 cm
Confezione 1: peso	78,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,930 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	1920
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	165,460 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------